

Garant**Piuliță T cu șurub de strângere, Lățimea canalului B / grosimea clemei S: 16/50 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	360024 16/50
GTIN	2050001854001
Clasa articolului	310

Descriere

Execuție:

Șurub cu cap cilindric cu hexagon interior DIN912, clasa de rezistență 12.9.

Filet M: M14

Lungimea șurubului de strângere: 60 mm

Descriere tehnică

Filet M	M14
Lungimea șurubului de strângere	60 mm
Lățimea canalului B	16 mm
Grosime cleme S	50 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Accesorii pentru sistem de strângere în punctul zero

