

**Aparat de suflat aer cald, Tip: 351502****Date comandă**

Numărul de comandă	078321 351502
GTIN	4007841351502
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Aparat de suflat aer cald cu reglaj electronic HG 2320 E.

- **Reglare digitală a temperaturii cu joystick-ul, în plaja 80 – 650 °C**
- **Afișarea temperaturii în trepte de 10 °C pe ecranul LCD**
- **Reglarea cantității de aer în 2 trepte, în plaja 150 – 500 l/min.**

Set aparat de suflat aer cald HG 2320 EKF, în geantă de plastic compus din:

- **Aparat de suflat aer cald, sub formă de pistol, cu reglare progresivă a cantității de aer, patru programe de memorare, afișaj digital pentru temperatură și căldură reziduală, funcție LOC, operare cu o singură mână.**
- **Duză de reducere de 9 mm, duză cu jet lat de 50 mm, duză refractară, set de 100 de furtunuri contractile.**

Aplicație:

Pentru sudarea și remodelarea maselor plastice, pentru contracție, îndepărtarea vopselei, lipire, uscare, dezghețare.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	HG 2320EKF
Temperatura aerului	80 - 650 °C

Greutate	960 g
Debit volumetric aer	150 - 500 l/min
Execuție	Set
Putere absorbită	2300 W
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de suflat aer cald

Accesorii

Set de accesorii pentru aer cald 12 buc. Tip 075569	078329 075569
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007690	078325 007690
Scanner pentru temperatură HG Scan PRO Tip 007553	078325 007553
Scanner pentru temperatură HL Scan Tip 014919	078326 014919