

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	320627 1
GTIN	4045197774040
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 3, Cod 321265 Ref. 4, Cod 321335 Ref. 3.

Recomandat pentru codul de culoare: K14

Ø exterior D: 18 mm

Ø mic al vârfului D<sub>1</sub>: 8 mm

Ø cozii d: 14 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 35 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Unghiul la vârf: 30 grad

**Descriere tehnică**

Ø cozii d	14 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	35 mm

Unghiul la vârf	60 grad
Unghiul la vârf	30 grad
Ø exterior D	18 mm
Ø mic al vârfului D <sub>1</sub>	8 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K14
Tip produs	Vârf de centrare