

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	320627 2
GTIN	4045197774057
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 3, Cod 321265 Ref. 4, Cod 321335 Ref. 3.

Recomandat pentru codul de culoare: K14

Ø exterior D: 16 mm

Ø cozii d: 14 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 21 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 14 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii d	14 mm
Unghiul la vârf	60 grad

Ø exterior D	16 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	21 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K14
Tip produs	Vârf de centrare