

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	320627 3
GTIN	4045197774064
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 3, Cod 321265 Ref. 4, Cod 321335 Ref. 3.

Recomandat pentru codul de culoare: K14

Ø exterior D: 25 mm

Ø cozii d: 14 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 31 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 22 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	25 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	31 mm

Ø cozii d	14 mm
Unghiul la vârf	60 grad
Deschiderea cheii	22 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K14
Tip produs	Vârf de centrare