

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	320627 4
GTIN	4045197774071
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 3, Cod 321265 Ref. 4, Cod 321335 Ref. 3.

Recomandat pentru codul de culoare: K14

Ø exterior D: 44 mm

Ø mic al vârfului D<sub>1</sub>: 24 mm

Ø cozii d: 14 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 28 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 19 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	44 mm
Ø mic al vârfului D <sub>1</sub>	24 mm

Ø cozii d	14 mm
Unghiul la vârf	60 grad
Lungime utilă L <sub>1</sub>	28 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K14
Tip produs	Vârf de centrare