

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	320629 2
GTIN	4045197774613
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf de strung Cod 320617 Ref. 32, 40, 50/3; Cod 320659 Ref. 4; Cod 321265 Ref. 5; Cod 321335 Ref. 4.

Recomandat pentru codul de culoare: K18

Ø exterior D: 22 mm

Ø cozii d: 18 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 27 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 19 mm

**Descriere tehnică**

Unghiul la vârf	60 grad
Ø cozii d	18 mm

Ø exterior D	22 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	27 mm
Deschiderea cheii	19 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Tip produs	Vârf de centrare