

Garant**Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	320629 3
GTIN	4045197774620
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

Adaptat pentru :

Vârf de strung Cod 320617 Ref. 32, 40, 50/3; Cod 320659 Ref. 4; Cod 321265 Ref. 5; Cod 321335 Ref. 4.

Recomandat pentru codul de culoare: K18

Ø exterior D: 32 mm

Ø cozii d: 18 mm

Lungime utilă L₁: 40 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 27 mm

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	40 mm
Unghiul la vârf	60 grad

Ø cozii d	18 mm
Ø exterior D	32 mm
Deschiderea cheii	27 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Tip produs	Vârf de centrare