

**Garant****Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	320629 4
GTIN	4045197774637
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

**Adaptat pentru :**

Vârf de strung Cod 320617 Ref. 32, 40, 50/3; Cod 320659 Ref. 4; Cod 321265 Ref. 5; Cod 321335 Ref. 4.

Recomandat pentru codul de culoare: K18

Ø exterior D: 55 mm

Ø mic al vârfului D<sub>1</sub>: 30 mm

Ø cozii d: 18 mm

Lungime utilă L<sub>1</sub>: 34 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Deschiderea cheii: 22 mm

**Descriere tehnică**

Lungime utilă L <sub>1</sub>	34 mm
------------------------------	-------

Ø exterior D	55 mm
Unghiul la vârf	60 grad
Ø cozii d	18 mm
Ø mic al vârfului D <sub>1</sub>	30 mm
Deschiderea cheii	22 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Tip produs	Vârf de centrare