

Garant**Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	320631 1
GTIN	4045197774668
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

- **Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la același suport de scule.**
- **Călite complet și șlefuite.**
- **În cazul uzării, sunt înlocuite rapid și economic.**

Adaptat pentru :

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 5, Cod 321335 Ref. 5.

Recomandat pentru codul de culoare: K24

Ø exterior D: 28 mm

Ø mic al vârfului D₁: 10 mm

Ø cozii d: 24 mm

Lungime utilă L₁: 52 mm

Unghiul la vârf: 60 grad

Unghiul la vârf: 30 grad

Descriere tehnică

Ø cozii d	24 mm
Unghiul la vârf	60 grad

Unghiul la vârf	30 grad
Ø mic al vârfului D ₁	10 mm
Ø exterior D	28 mm
Lungime utilă L ₁	52 mm
Deschiderea cheii	24 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K24
Tip produs	Vârf de centrare