

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 200x25x51, Tip: EK80****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 596400 EK80 |
| GTIN | 9003170334358 |
| Clasa articolului | 53Y |

Descriere**Execuție:**

Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

Aplicație:

Pentru oțeluri călite și HSS.

Specificație:

Corindon nobil alb, grad de duritate M.

Livrare:

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

Notă:

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Viteză periferică maximă | 40 m/s |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |

| | |
|------------------------------------|--|
| Grad de finețe | fin |
| Granulație | 80 |
| Specificație | Corindon nobil alb, grad de duritate M |
| Procedeu de șlefuire | Polizor de banc |
| Ø interior al inelului de reducere | 32 mm |
| Forma | 1 |
| Ø discurilor D | 200 mm |
| Lățimea discului T | 25 mm |
| Caracteristici nume produs | 200×25×51 |
| Ø găurii H | 51 mm |
| Tip produs | Disc de polizat |

Accesorii

Set inele de reducere Pentru gaura naturală a pietrei de polizor 51 mm

596000 51