

Chingă violet 1000 kg, două straturi, Lungime: 4m**Date comandă**

Numărul de comandă	086271 4
GTIN	2050001858573
Clasa articolului	08Z

Descriere**Execuție:**

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

Aplicație:

Pentru ridicarea obiectelor mari, ușor de atașat și detașat.

Descriere tehnică

Lățimea centurii	30 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	1000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	800 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	2000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	1400 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	1000 kg
Tip produs	Chingă