

Chingă galbenă 3000 kg, două straturi, Lungime: 2m



Date comandă

Numărul de comandă	086274 2
GTIN	2050001858641
Clasa articolului	08Z

Descriere

Execuție:

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

Aplicație:

Pentru ridicarea obiectelor mari, ușor de atașat și detașat.

Descriere tehnică

Lățimea centurii	90 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	3000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	2400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	6000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	4200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	3000 kg
Tip produs	Chingă