

**Chingă galbenă 3000 kg, două straturi, Lungime: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă	086274 5
GTIN	2050001858634
Clasa articolului	08Z

**Descriere****Execuție:**

Chingi de ridicare extrem de rezistente (chingi Euro EN 1492-1 conform Formei B2). Prezintă la ambele capete buclă de prindere ranforsată (pentru ridicare cu macara).

**Aplicație:**

Pentru ridicarea obiectelor mari, ușor de atașat și detașat.

**Descriere tehnică**

Lățimea centurii	90 mm
Capacitate portantă simplă directă WLL	3000 kg
Capacitate portantă simplă strangulată WLL	2400 kg
Capacitate portantă dublă WLL până la 7°	6000 kg
Capacitate portantă dublă WLL 7° – 45°	4200 kg
Capacitate portantă dublă WLL 45° – 60°	3000 kg
Tip produs	Chingă