

**Garant****Cuțit de strung pentru canelare, stânga, Mărime coadă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273911 12
GTIN	4045197777270
Clasa articolului	21W

**Descriere****Notă:**

Pentru **suporturi pe dreapta**, folosiți **plăcuțe pe dreapta**, pentru **suporturi pe stânga**, folosiți **plăcuțe pe stânga**.

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16,2 mm
Mărime coadă	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungime liberă	1,2 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 13
Lungime cap L <sub>1</sub>	21,4 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 13	279815 13
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500