

Garant**ZeroClamp placă de bază (în funcție de tipul mașinii / masă), Tip: 14014****Date comandă**

Numărul de comandă	360014 14014
GTIN	4045197777188
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Gaură centrală Ø 25 H7 pentru prinderea setului de centrare. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Material:

Placă de bază din aluminiu foarte rezistent, tratată la suprafață.

Toate componentele sistemului de strângere sunt din oțel inoxidabil sau rezistent la coroziune.

Accesorii opționale:

Bolțuri de pretensionare Cod 360025, blocuri de conexiuni Cod 360017 Ref. 12808 și Ref. 12805.

Notă:

Imaginea poate să varieze în funcție de tipul mașinii.

Descriere tehnică

Recomandată pentru tipul mașinii	MAZAK VARIAX 500
Ø A	500 mm

Ø capului de strângere	120 mm
Distanța între axe S	200 mm
Înălțime H	44 mm
Număr de flanșe de strângere	4
Lățime B	400 mm
Tip	14014
Dimensiune îmbinare în cruce	nu
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Placă de bază

Accesorii

ZeroClamp Tablă de acoperire pentru placă de bază Tip 18290	360021 18290
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Bloc de conectare Tip 12808	360017 12808
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Bloc de conectare Tip 12805	360017 12805

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M8	360025 16M8
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12	360025 18M12