


Garant**Bac în trepte mobil, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	360468 125
GTIN	4045197777928
Clasa articolului	31F

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea bacurilor HD Cod 362390 – 362600.

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru mașini cu comandă numerică Cod 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Descriere tehnică

Înălțime h_1	20 mm
Lungime l_1	40 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Lățimea bacurilor b	125 mm
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo

Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Lungimea bacului l	70 mm
Tip produs	Bacuri de menghină