


Garant**Bac în trepte fix, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	360469 125
GTIN	4045197777942
Clasa articolului	31F

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea bacurilor HD Cod 362390 – 362600.

Material:

Oțel călit, suprafețe rectificat.

Adaptat pentru:

Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru mașini cu comandă numerică Cod 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Descriere tehnică

Lungime l_1	43 mm
Lățimea bacurilor b	125 mm
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	Titan

Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Înălțime h_1	20 mm
Înălțimea bacului h	39,5 mm
Lungimea bacului l	92 mm
Tip produs	Bacuri de menghină