

**Garant****Lamă de retezare tip eco întărit, pe dreapta, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 26/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319133. 319140 – 319141 Ref. RR sau LR.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

**Notă:**

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.

**Descriere tehnică**

Înălțime h <sub>1</sub>	21,4 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	26 mm
Serie	Eco
Lungimea totală L	97 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare