

Garant**Lamă de rețezare tip eco întărite, stânga, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 26/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273865 26/3
GTIN	4045197778345
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319132. 319140 – 319141 Ref. RL sau LL.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.
Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.
După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	26 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm
Înălțime h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Lungimea totală L	97 mm

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare