

Garant**Lamă de retezare tip eco întărite, stânga, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 26/3Lmm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273865 26/3L |
| GTIN | 4045197778352 |
| Clasa articolului | 21W |

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319132. 319140 – 319141 Ref. RL sau LL.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.
Cheia de montaj Cod 279920 se comandă separat. Începând de la adâncime de canelare de 19,5 mm, cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi.
După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------|
| Lățime de canelare w | 3 mm |
| Pentru Ø maxim al piesei | 90 mm |
| Înălțimea lamei h ₅ | 26 mm |
| Înălțime h ₁ | 21,4 mm |
| Serie | Eco |
| Lungimea totală L | 109,5 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tip de utilizare | stânga |
| Răcire interioară | da |
| Este posibilă canelarea axială | nu |
| Tip produs | Lamă pentru retezare |