

**Garant****Bară de strunjit din oțel, dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Cod ISO Suport	A16M SVJBR/L11
Lungime cap L <sub>1</sub>	31,4 mm
Lungimea totală L	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	22 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	9,5 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Decalaj central L <sub>3</sub>	2 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500