

Garant**Bară de strunjit din oțel, dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lățime gât L ₄	11 mm
Lungime cap L ₁	38 mm
Cod ISO Suport	A20Q SVJBR/L11
Decalaj central L ₃	2 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	25 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Înălțime de strângere L ₂	19 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500