

Garant**Bară de strunjit din oțel, dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	28 mm
Lungimea totală L	200 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Lățime gât L_4	16,5 mm
Cod ISO Suport	A25R SVJBR/L16
Unghi de reglare κ	142 grad
Lungime cap L_1	44 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Decalaj central L_3	4,6 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 17

269028 17

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500