

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	A25R SVJBR/L16
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Unghi de reglare κ	142 grad
Decalaj central L_3	4,6 mm
Lungime cap L_1	44 mm
Lățime gât L_4	16,5 mm
Lungimea totală L	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1604..
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	28 mm
Înălțime de strângere L_2	24 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 17

269028 17

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500