



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/6Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	221908 50/6L
GTIN	4056544198327
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tăișuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	2,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229919 (T15; 3,1 Nm)
Număr de dinți Z	6

Ø orificiu prindere	22 mm
Ø D ₃	29 mm
Ø tăişului D _c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 1205
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	79 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	98 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α _{max}	28,3 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α _{max}	0,61 grad
Unghi de reglare κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229919
--------------------	--------