

Garant
Cap bilateral de alezat ER, Prindere: ER25

Date comandă

Numărul de comandă	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

Capul bilateral de alezat este alcătuit din corp de bază și suport pentru plăcuțele amovibile.

Prindere simplă cu mandrină cu bucsă elastică tip ER datorită conului integrat.

Alezarea se poate regla individual.

Aplicație:

Pentru lărgirea găurilor existente.

Răcire interioară: da

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC..09T3..

Lungime utilă L₁: 65 mm

Ø arborelui: 39,5 - 51,1 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile: 219805

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219805
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..09T3..
Lungime utilă L ₁	65 mm
Ø arborelui	39,5 - 51,1 mm
Prindere	ER25
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap bilateral de alezat

