

Garant
Cap bilateral de alezat ER, Prindere: ER40

Date comandă

Numărul de comandă	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Clasa articolului	29W

Descriere
Execuție:

Capul bilateral de alezat este alcătuit din corp de bază și suport pentru plăcuțele amovibile.

Prindere simplă cu mandrină cu bucsă elastică tip ER datorită conului integrat.

Alezarea se poate regla individual.

Aplicație:

Pentru lărgirea găurilor existente.

Răcire interioară: da

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC..1204..

Lungime utilă L₁: 85 mm

Ø arborelui: 65,5 - 87,1 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile: 219864

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	219864
Lungime utilă L ₁	85 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..1204..
Ø arborelui	65,5 - 87,1 mm
Prindere	ER40
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap bilateral de alezat

