


Garant**Cap de alezat ER, Prindere: ER25****Date comandă**

Numărul de comandă	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Cu con integrat. **Prindere simplă cu mandrină pentru bușe elastice tip ER.** Precizie de poziționare de 0,002 mm în Ø.

Aplicație:

De preferință cu plăcuța amovibilă Cod 237695 – 237698.

Notă:

La ciclul de rotație respectați orientarea tășului de $\pm 20^\circ$! Suport pentru plăcuțe amovibile Cod 237604 1 pentru extindere la intervalul de Ø 47,9 – 59,1mm.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	65 mm
Prindere	ER25
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..0602..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	237606 Ref. 1
Ø arborelui	39,9 - 51,1 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

