

Garant**Cap de alezat ER, Prindere: ER32****Date comandă**

Numărul de comandă	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Clasa articolului	29W

Descriere**Execuție:**

Cu con integrat. **Prindere simplă cu mandrină pentru bușe elastice tip ER.** Precizie de poziționare de 0,002 mm în Ø.

Aplicație:

De preferință cu plăcuța amovibilă Cod 237695 – 237698.

Notă:

La ciclul de rotație respectați orientarea tăișului de $\pm 20^\circ$! Suport pentru plăcuțe amovibile Cod 237604 2 pentru extindere la intervalul de Ø 64,9– 81,1 mm.

Descriere tehnică

Lungime utilă L ₁	75 mm
Prindere	ER32
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC..0602..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	237606 Ref. 1
Ø arborelui	50,9 - 67,1 mm
Standard	ISO 15488-B
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

