

**Freză pentru teșire cu unghi variabil, Coadă Weldon, Ø cozii D<sub>s</sub> h6: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216635 16
GTIN	4045197778970
Clasa articolului	220

**Descriere****Execuție:**

Fabricat din oțel de scule îmbunătățit. Scală gravată adânc. Două muchii așchietoare degajate ale plăcuțelor amovibile.

**Aplicație:**

Pentru debavurare în față și în spate, teșire și adâncire.

Recomandat pentru pătrundere oblică.

**Reglabil continuu pentru unghiuri de 0° - 90°.**

**Notă:**

**Pentru setarea exactă a gradelor, folosiți dispozitivul de presetare.**

**Descriere tehnică**

Lungime activă L <sub>1</sub>	37 mm
Număr de dinți Z	1
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.T09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Șurub de fixare pentru elementul de reglare	219887
Element de reglare	219885
Ø de teșire D	16 mm

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	86 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Domeniu de reglare unghi de teșire	0-90 grad
Tip produs	Teșitoare

## Accesorii

Element de reglare	219885
Șurub de fixare	219887
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219841