

**HOLEX****Freză pentru teșire cu unghi variabil, Coadă Weldon, Ø cozii Ds h6: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216635 20
GTIN	4045197778987
Clasa articolului	220

**Descriere****Execuție:**

Fabricat din oțel de scule îmbunătățit. Scală gravată adânc. Două muchii așchietoare degajate ale plăcuțelor amovibile.

**Aplicație:**

Pentru debavurare în față și în spate, teșire și adâncire.

Recomandat pentru pătrundere oblică.

**Reglabil continuu pentru unghiuri de 0° - 90°.**

**Notă:**

**Pentru setarea exactă a gradelor, folosiți dispozitivul de presetare.**

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.T1204..
Lungime activă L <sub>1</sub>	44 mm
Număr de dinți Z	1
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Șurub de fixare pentru elementul de reglare	219888
Element de reglare	219886
Ø de teșire D	20 mm

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	98 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Domeniu de reglare unghi de teșire	0-90 grad
Tip produs	Teșitoare

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219848
Element de reglare	219886
Șurub de fixare	219888