

**Prelungitor pentru portsculă lung, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301106 40
GTIN	4045197779311
Clasa articolului	32B

Descriere**Execuție:**

Diametrul de fixare, gaura și suprafața de antrenare sunt rectificate.

Aplicație:

Pentru prelungirea flexibilă a portsculelor pentru freze cu alezaj. Variantă rentabilă la execuții speciale costisitoare. 3 modalități de utilizare: prelungitor scurt (45 mm) sau lung (70 mm) resp. maxim combinație de două prelungitoare scurte (2×45 mm).

Livrare:

Inclusiv șurub potrivit de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	40 mm
Lungimea totală L	70 mm
Ø exterior D	89 mm
A	27 mm
Standard	DIN 6357
Concentricitate	≤ 3 μm

Tip produs

Prelungitor

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Cheie specială Pentru Ø dornului 60 mm	309840 60
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de fixare pentru prelungitor 70 mm Pentru Ø dornului D1 27 mm	301108 27
Șurub de siguranță pentru prelungitor pentru lungimea dornului L 70 mm	301111 70
Cheie specială Pentru Ø dornului 13 mm	309840 13
Șurub de fixare pentru prelungitor 70 mm Pentru Ø dornului D1 40 mm	301108 40
Șurub de fixare pentru prelungitor 70 mm Pentru Ø dornului D1 32 mm	301108 32
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16