

**Garant****CNMG 09T308, Categorie: HB7010-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 09T308 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfârâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	SS
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Aplicația principală	P

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire