

Garant
CNMG 120404, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
 Sfârâmător de aşchii: SS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,4 mm

Sfârâmător de așchii	SS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire