

Garant**CNMG 120408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire