

**Garant**
**CNMG 120408, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
 Sfârâmător de așchii: SG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	SG
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7010-1

Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire