

**Garant****CNMG 120412, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120412 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
Sfârâmător de aşchii: SG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Sfârâmător de aşchii	SG
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 8 mm
Rază la colț	1,2 mm
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire