

Garant**CNMG 160616, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250338 HB7010-1
GTIN	4045197779731
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de aşchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,6 mm

Sfârâmător de așchii	SG
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire