

Garant**CNMG 190616, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190616 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmtor de așchii: SG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 8 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 8 mm
Sfârâmtor de așchii	SG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire