

Garant**CNMM 190616, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 190616 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de aşchii: SR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Aplicația principală	P
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot

Sfârâmător de așchii	SR
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire