

Garant
DNMG 110408, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	SS

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire