

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmatore de așchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmatore de așchii	SS
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire