

Garant
KNUX 160410R, Categorie: HB7010-1

Date comandă

Numărul de comandă	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410R HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SM

Sfărâmător de aşchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	1 mm
Sfărâmător de aşchii	SM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	2,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire