

Garant
KNUX 160405L, Categorie: HB7010-1

Date comandă

Numărul de comandă	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405L HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de aşchii: SG

Sfărâmător de aşchii: 3,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SG
Sfărâmător de aşchii	3,2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,5 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire