


**Garant**
**SNMG 120404, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120404 HB7010-1 Rază la colț: 0,4 mm  
 Categorie: HB7010-1  
 Sfărâmător de aşchii: SS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 500 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Sfărâmător de aşchii	SS
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 500 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire