


Garant
SNMG 120408, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7010-1 Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de aşchii: SS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,8 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire