


**Garant**
**SNMG 120412, Categorie: HB7010-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120412 HB7010-1 Rază la colț: 1,2 mm  
 Categorie: HB7010-1  
 Sfărâmător de aşchii: SM  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 6 mm
Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de aşchii	SM

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire