


**Garant****SNMG 120412, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Rază la colț	1,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Sfărâmător de așchii	SG
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire