


Garant
SNMG 150616, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150616 HB7010-1 Rază la colț: 1,6 mm
 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de așchii: SG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de așchii	SG
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire